



ESD225S

Brummfrei Schütze , 25A,2S, 24V

Technische Eigenschaften

Anschluss

Kontaktart

2S

Elektrischer Strom

Nennstrom

25 A

Kapazität

Anzahl Module

1

Frequenz

Frequenz

50 - 50 Hz

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp

4000 V

Isolationsspannung Ui

250 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue

230 - 230 V

Steuerspannung AC

24 - 24 V

Steuerspannung DC

0 - 0 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-10 - 50 °C

Gebrauch

Gebrauchskategorie

AC-7a/AC-7b

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 80 °C

Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele

100000

Texte

Sicherheitshinweis

Brummfreie Schütze werden nicht für intensive Nutzung (24/7-Stromversorgung) empfohlen. In solchen Fällen sollten Industrieschütze verwendet werden.

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele

30000

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

5,20 W

Anzugsverbrauch

2,20 VA

Abmessungen

Höhe

83 mm

Breite

17,85 mm

Tiefe

60 mm

Anschluss

Anzahl der Kontakte

2

Ausstattung

Anzahl Schließerkontakte

2

Anzahl Öffnerkontakte

0

Mit Schieber für Handschaltung

Nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1 - 10 mm²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment

1,20 - 1,20 Nm

Produktdatenblatt

ESD225S

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja