Ficha de datos de producto
EPN515

EPN515

Telerruptor 230V, 16A, 1NA+1NC

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
Corriente de reposo	6 mA
Corriente asignada de empleo en AC1	16 A

Capacidad

Número de módulos	1

Conexión

Tipo de contactos	1NA + 1NC
Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm²
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 10 mm²
Número de contactos	2

Tensión

Tensión circuito de mando en AC	230 - 230 V
Tensión circuito de mando en DC	110 - 110 V
Tensión de mando 2	110 - 110 V
Tensión de mando 1	230 - 230 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	250 V
Tensión asignada de empleo en alterna	250 - 250 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	1,20 W
Consumo de arranque	25 VA

Dimensiones

Altura	83 mm
Anchura	17,50 mm
Profundidad	63 mm

Iluminación

Carga máxima de la lámpara fluorescente	800 VA
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)	900 VA

Equipo

Número de contactos NA	1
Número de contactos NC	1

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes