



HIC425G

Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x1250A

Technische Eigenschaften

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Spannung</b>                                              |               |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue                                | 380 - 415 V   |
| <b>Elektrischer Strom</b>                                    |               |
| Nennstrom                                                    | 1250 A        |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung | 100 kA        |
| <b>Leistung</b>                                              |               |
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1                  | 822000 W      |
| <b>Architektur</b>                                           |               |
| Polanzahl                                                    | 4             |
| Gerätebauform                                                | Festeinbau    |
| <b>Kompatibilität</b>                                        |               |
| Geeignet für DIN Schiene                                     | Nein          |
| Geeignet für Verteilereinbau                                 | Ja            |
| <b>Installation, Montage</b>                                 |               |
| Montage auf                                                  | Montageplatte |