



EPN513

### Relè passo-passo 16 A 24 V AC 1 NA 1 modulo DIN

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	16 A
Corrente di riposo	6 mA
Corrente nominale ammissibile in AC1	16 A

##### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

##### Connessione

Tipo di contatto	1NO
Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Numero di contatti	1

##### Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	24 - 24 V
Tensione di comando DC	12 - 12 V
Tensione di comando 2	12 - 12 V
Tensione di comando 1	24 - 24 V
Tensione di isolamento nominale Ui	250 V
Tensione nominale d'impiego CA	250 - 250 V

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

##### Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

##### Potenza

Potenza dissipata totale	1,20 W
Assorbimento potenza di spunto	25 VA

##### Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	17,50 mm
Profondità	63 mm

##### Illuminazione

Carico max. lampade fluorescenti	800 VA
Carico max. della lampada fluorescente collegate in parallelo	900 VA

##### Equipaggiamento

Numero di contatti NA	1
Numero di contatti NC	0

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

