



EPN511

Impulsni relej 1.k.o, 12VAC 16A

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Dubina	63 mm
Širina	17,50 mm
Visina	83 mm

Električna struja

Nazivna struja	16 A
Prihvatljivi iznos struje AC1	16 A
Struja u neopterećenom krugu	6 mA

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	250 V
Nazivni radni napon Ue	250 - 250 V
Upravljački napon 1	12 - 12 V
Upravljački napon AC	12 - 12 V
Upravljački napon DC	0 - 0 V

Oprema

Broj NC kontakata	0
Broj NO kontakata	1

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Rasvjeta

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke	800 VA
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke sa paralelnom kompenzacijom	900 VA

Snaga

Potezna snaga	25 VA
Ukupni gubitak snage pri IN	1,20 W

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 40 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C

Veza

Broj kontakata	1
Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 6 mm ²
Presjek krutog provodnika	1.5 - 10 mm ²
Vrsta kontakata	1NO

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

