



EPN511



## Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Nennstrom                  | 16 A |
| Ruhestrom                  | 6 mA |
| Strombelastbarkeit bei AC1 | 16 A |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

#### Anschluss

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Kontaktart                                | 1NO                      |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl der Kontakte                       | 1                        |

#### Spannung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Steuerspannung AC             | 12 - 12 V   |
| Steuerspannung DC             | 0 - 0 V     |
| Steuerspannung 1              | 12 - 12 V   |
| Isolationsspannung Ui         | 250 V       |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 250 - 250 V |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -5 - 40 °C  |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |

#### Konnektivität

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

#### Leistung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1,20 W |
| Anzugsverbrauch                       | 25 VA  |

#### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 83 mm    |
| Breite | 17,50 mm |
| Tiefe  | 63 mm    |

#### Beleuchtung

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Max. Leuchtstofflampenlast                     | 800 VA |
| Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert | 900 VA |

#### Ausstattung

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anzahl Schließerkontakte | 1 |
| Anzahl Öffnerkontakte    | 0 |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

