



HIC425G

### Automatyczny przełącznik zasilania 4P 1250A

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 380 - 415 V |
|----------------------------------------|-------------|

##### Prąd elektryczny

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 1250 A |
|-----------------|--------|

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowy prąd zwarciový warunkowy Icc z bezpiecznikami gI-gG | 100 kA |
|----------------------------------------------------------------|--------|

##### Moc

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1 | 822000 W |
|------------------------------------------|----------|

##### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 4 |
|-----------------|---|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typ konstrukcji urządzenia | Stacjonarny |
|----------------------------|-------------|

##### Kompatybilność

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Pasuje do szyn DIN | Nie |
|--------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Nadaje się do szafy rozdzielczej | Tak |
|----------------------------------|-----|

##### Instalacja, montaż

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Sposób montażu | Płyta montażowa |
|----------------|-----------------|