Ficha técnica do produto
EPN511



EPN511

Telerruptor 12V 50Hz 1NA 1M

Características técnicas

Corrente elétrica	
Corrente nominal IN	16 A
Corrente de repouso	6 mA
Classificação de corrente aceitável AC1	16 A
Capacidade	
Número de módulos	1
Conexão	
Tipo de contactos	1NO
Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm²
Número de contactos	1
Tensão	
Tensão de comando AC	12 - 12 V
Tensão de comando DC	0 - 0 V
Tensão de comando 1	12 - 12 V
Tensão nominal de isolamento Ui	250 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	250 - 250 V
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C
Conetividade	
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Potência	
Perda de potência na entrada IN	1,20 W
Consumo à chamada	25 VA
Dimensões	
Altura	83 mm
Largura	17,50 mm
Profundidade	63 mm
Iluminação	
Carga máxima lâmpada fluorescente	800 VA
Carga máxima lâmpada fluorescente compensada em paralelo	900 VA
Equipamento	
Número de contactos NA	1
Número de contactos NF	0
Sustentabilidade	
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas



