



LVTR1000CKP

Réglette sectionn. HPC 1000A 3 pôles commutable, patte raccordem. M12 compacte

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1000 A
Courant de coupure crête	15 kA

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH3
-----------------------------	-----

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	35 - 240 mm ²
---	--------------------------

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 - 240 mm ²
Type de connexion / prise	Borne à vis

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Installation, montage

Couple de serrage	32 - 32 Nm
-------------------	------------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	100
--	-----

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
------------------------------	--------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	500
---	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	15 kA
--	-------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
-------------------------------------	-------

Dimensions

Distance des barres omnibus	185 mm
Hauteur	837 mm
Profondeur	190 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	318 W
-----------------------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----