



HIC425E

Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x1250A

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	380 - 415 V
---	-------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	1250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc} mit gl-gG Sicherung	100 kA

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	822000 W
---	----------

Architektur

Polanzahl	4
Gerätebauform	Festeinbau

Kompatibilität

Geeignet für DIN Schiene	Ja
Geeignet für Verteilereinbau	Ja