



HIC425E

Invers. motor. c/gestão energia 4P 1250A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V
------------------------------------	-------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	1250 A
------------------	--------

Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG	100 kA
---	--------

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	822000 W
--	----------

Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado
-----------------------------------	------------------

Compatibilidade

Adequado para calha DIN	Sim
-------------------------	-----

Adequado para caixa de distribuição	Sim
-------------------------------------	-----