



HIC425E

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X1250A ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ + ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$ | 380 - 415 V |
|-----------------------------------|-------------|

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 1250 A |
|------------------|--------|

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη $I_{cc}$ με ασφάλειες gI-gG | 100 kA |
|------------------------------------------------------------------------|--------|

**Ισχύς**

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1 | 822000 W |
|----------------------------------------------------|----------|

**Αρχιτεκτονική**

|               |   |
|---------------|---|
| Αριθμός πόλων | 4 |
|---------------|---|

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Τύπος κατασκευής της συσκευής | Ολοκληρωμένη συσκευή |
|-------------------------------|----------------------|

**Συμβατότητα**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Κατάλληλο για ράγα DIN | Ναι |
|------------------------|-----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για πίνακα διανομής | Ναι |
|-------------------------------|-----|