



SM501

Voltmètre digital 0-500V

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

4

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 55 °C

Température de stockage/transport

-40 - 70 °C

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

6 mm²

Section de raccordement en câble rigide

10 mm²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

3.50 W

Puissance consommée VA

3.50 VA

Dimensions

Hauteur

90 mm

Largeur

70 mm

Profondeur

54 mm

Mesure

Type d'appareil de mesure

Voltmètre

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Fonctions

Classe de précision

0.01

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Fréquence

Fréquence

45 - 65 Hz

Equipement

Nombre de canaux

3

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui