



SM500

Voltmètre analogique 0-500V

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3.50 W
Puissance consommée VA	3 VA

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	54 mm

Mesure

Type d'appareil de mesure	Analogique
---------------------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Fonctions

Classe de précision	0.015
---------------------	-------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Fréquence

Fréquence	45 - 65 Hz
-----------	------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui