



EPS450B



### Telerruptor minuterio 1NA Multitensión 8/12/24/230 VAC conexión rápida

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada          | 16 A   |
| Corriente de reposo                 | 100 mA |
| Corriente asignada de empleo en AC1 | 16 A   |

##### Capacidad

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

##### Conexión

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de contactos                         | 1NO                       |
| Sección transversal de conductor flexible | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Sección transversal de conductor rígido   | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Número de contactos                       | 1                         |

##### Tensión

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensión circuito de mando en DC       | 0 - 0 V     |
| Tensión de mando 2                    | 10 - 26 V   |
| Tensión de mando 1                    | 230 - 230 V |
| Tensión asignada de empleo en alterna | 230 - 230 V |

##### Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Condiciones de uso

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento            | -20 - 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -10 - 50 °C |

##### Conectividad

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo de conexión | Quickconnect |
|------------------|--------------|

##### Potencia

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 1,20 W |
| Consumo de arranque                                          | 5 VA   |

##### Dimensiones

|             |       |
|-------------|-------|
| Altura      | 85 mm |
| Anchura     | 18 mm |
| Profundidad | 60 mm |

##### Iluminación

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Carga máxima de la lámpara fluorescente                          | 1000 VA |
| Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo) | 300 VA  |

##### Equipo

|                        |   |
|------------------------|---|
| Número de contactos NA | 1 |
| Número de contactos NC | 0 |

##### Configuración

|         |             |
|---------|-------------|
| Retardo | 5 Min - 1 h |
|---------|-------------|

##### Texto

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Modo conmutación | Contacto NA                         |
| Tipo de conexión | Con bornes de conexión QuickConnect |
| Tipo de montaje  | Para montaje en perfil DIN          |

##### Sostenibilidad

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme RoHS | Sí |
|---------------|----|

Ilustraciones e imágenes

