



EPS450B



Impulsni relej, elektronski, sa zadržkom otpuštanja, QuickConnect

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
Struja u neopterećenom krugu	100 mA
Prihvatljivi iznos struje AC1	16 A

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Veza

Vrsta kontakata	1NO
Presjek fleksibilnog vodiča	1.5 - 2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	1.5 - 2.5 mm ²
Broj kontakata	1

Napon

Upravljački napon DC	0 - 0 V
Upravljački napon 2	10 - 26 V
Upravljački napon 1	230 - 230 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 60 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-10 - 50 °C

Povezivost

Vrsta veze	quickconnect
------------	--------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	1,20 W
Potezna snaga	5 VA

Dimenzije

Visina	85 mm
Širina	18 mm
Dubina	60 mm

Rasvjeta

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke	1000 VA
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke sa paralelnom kompenzacijom	300 VA

Oprema

Broj NO kontakata	1
Broj NC kontakata	0

Postavke

Vremenska odgoda	5 Min - 1 h
------------------	-------------

Tekst

Promjena načina rada	NO kontakt
Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama
Način instalacije	Za montažu na DIN šinu

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

