



EPS450B



Telerruptor temp. 1NA 230V lig. rápida

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
Corrente de repouso	100 mA
Classificação de corrente aceitável AC1	16 A

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Conexão

Tipo de contactos	1NA
Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 2.5 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 2.5 mm ²
Número de contactos	1

Tensão

Tensão de comando DC	0 - 0 V
Tensão de comando 2	10 - 26 V
Tensão de comando 1	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 60 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-10 - 50 °C

Conetividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Potência

Potência total dissipada em IN	1,20 W
Consumo à chamada	5 VA

Dimensões

Altura	85 mm
Largura	18 mm
Profundidade	60 mm

Iluminação

Carga máxima lâmpada fluorescente	1000 VA
Carga máxima lâmpada fluorescente compensada em paralelo	300 VA

Equipamento

Número de contactos NA	1
Número de contactos NF	0

Modo de configuração

Temporização	5 Min - 1 h
--------------	-------------

Texto

Modo de comutação	Contacto NA
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect
Modo de instalação	Para montagem em calha DIN

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

