



SPA800

Oversp.bev. T1+T2 3P Uc 350 V Iimp 75 kA Up 1,5 kV TNC + sign.contact

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE 50 kA

Netwerkconfiguratie

Type stelsel TN-C

Stroom / temperatuur

Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) 315 A

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 25 kA

Samenstelling

Met meldcontact Ja

Capaciteit

Aantal modules 6

Spanning

Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1 1,50 kV

Continue bedrijfsspanning U_c volgens IEC 61643-1 350 V

Nominale spanning U_e 230 - 400 V

Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11 1,5 kV

Uitvoering

Aantal polen 3

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 80 °C

Afmetingen

Hoogte 95,20 mm

Breedte 106,80 mm

Diepte 67 mm

Bediening en signalering

Met indicatielampje Ja

Normen

Vereistenklasse IEC 61643 T1
T2

Installatie, montage

Aandraaimoment 4,50 - 4,50 NM

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders 2,5 - 35,0 mm²

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders 2,5 - 35,0 mm²

Aansluitdoorsnede signaalcontact 0,14 - 1,5 mm²

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Duurzaamheid

RoHS conform Ja