



SPA800

Oversp.bev. T1+T2 3P Uc 350 V Iimp 75 kA Up 1,5 kV TNC + sign.contact

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	50 kA
--	-------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN-C
--------------	------

Stroom / temperatuur

Lekstroomvrij	Ja
---------------	----

Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	315 A
---	-------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
---	-------

Samenstelling

Met meldcontact	Ja
-----------------	----

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Spanning

Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,50 kV
--	---------

Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1	350 V
--	-------

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
----------------------	-------------

Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV
---	--------

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	95,20 mm
--------	----------

Breedte	106,80 mm
---------	-----------

Diepte	67 mm
--------	-------

Bediening en signalering

Met indicatielampje	Ja
---------------------	----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Installatie, montage

Aandraaimoment	4,50 - 4,50 NM
----------------	----------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	2,5 - 35,0 mm ²
--	----------------------------

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	2,5 - 35,0 mm ²
--	----------------------------

Aansluitdoorsnede signaalcontact	0,14 - 1,5 mm ²
----------------------------------	----------------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----