



SPA800

Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 3P, TNC, signalni kontakt

Tehničke karakteristike

Električna struja

Maks. pražnjenje (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
--	-------

Mrežna konfiguracija

Vrsta mreže	TN-C
-------------	------

Električna struja

Bez curenja struje	Da
Maks. uređaj za prenaponsku zaštitu, paralelni priključak (osigurač)	315 A

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Električna struja

Imulsna struja Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE	25 kA
---	-------

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom	Da
-----------------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	6
-------------	---

Napon

Razina naponske zaštite Up prema standardu IEC 61643-1	1,50 kV
Kontinuirani radni napon UC u skladu sa standardom IEC 61643-1	350 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 400 V
Razina naponske zaštite Up L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV

Arhitektura

Broj polova	3
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 80 °C
-------------------	-------------

Dimenzije

Visina	95,20 mm
Širina	106,80 mm
Dubina	67 mm

Kontrole i indikatori

Sa indikacijskom lampicom	Da
---------------------------	----

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643	T1 T2
--------------------------	----------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	4,50 - 4,50 Nm
------------------------	----------------

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	2,5 - 35,0 mm ²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	2,5 - 35,0 mm ²
Presjek signalnog kontakta	0,14 - 1,5 mm ²

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----