



SPA800

Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, limp 25/75 kA (10/350), 3-pól se sig.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Maximální vybití (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
---	-------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN-C
----------	------

Elektrický proud

Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)	315 A
---	-------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Elektrický proud

Impulsní proud blesku limp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
---	-------

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ano
--------------------------------------	-----

Kapacita

Počet modulů	6
--------------	---

Napětí

Úroveň napětové ochrany U _p podle IEC 61643-1	1,50 kV
Trvalé provozní napětí U _c podle IEC 61643-1	350 V
Provozní napětí AC	230 - 400 V
Úroveň U _p napětí U _p L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	95,20 mm
Šířka	106,80 mm
Hloubka	67 mm

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou	Ano
--------------	-----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	4,50 - 4,50 Nm
----------------------------	----------------

Připojení

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	2,5 - 35,0 mm ²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	2,5 - 35,0 mm ²
Průřez signálního kontaktu	0,14 - 1,5 mm ²

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----