



HW1E408DB

Int. automático ACB HW1 800A 4P 66kA extraíble p.unidad de disparo sentinel

Características técnicas

Corriente eléctrica

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada                                                  | 800 A |
| Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2 | 66 kA |
| Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2      | 55 kA |
| Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2      | 55 kA |

Endurancia

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Endurancia eléctrica en número de ciclos   | 6000  |
| Endurancia mecánica en número de maniobras | 25000 |

Tensión

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 12000 V |
| Tipo de alimentación de tensión                | CA      |

Resistencia

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Resistencia interna | 50 µΩ |
|---------------------|-------|

Arquitectura

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Número de polos                      | 4                    |
| Número de polos protegidos           | 4                    |
| Tipo de construcción del dispositivo | Extraíble            |
| Tipo de polo                         | 4P4D N:0/50/100/200% |

Disparo

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tiempo de respuesta al cierre | 45 ms |
|-------------------------------|-------|

Potencia

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 64,60 W |
|--------------------------------------------------------------|---------|

Sostenibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH – libre de SVHC | Sí |
|-----------------------|----|