



HIC425E

Conmutador motorizado automático evolución 4x1600A

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	380 - 415 V
---------------------------------------	-------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1600 A
Poder de corte condicional Icc con fusibles gl-gG	100 kA

Potencia

Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1	1053000 W
---	-----------

Arquitectura

Número de polos	4
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

Compatibilidad

Adecuado para perfil DIN	Sí
Adecuado para cuadro de distribución	Sí