



LNH2040MK

Mespatroon NH2C 40 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

##### Zekering

|                  |      |
|------------------|------|
| Zekeringsgrootte | NH2C |
|------------------|------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Kenmerken zekering | gG |
|--------------------|----|

##### Spanning

|              |    |
|--------------|----|
| Type voeding | AC |
|--------------|----|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 500 - 500 V |
|----------------------|-------------|

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|--------------------------------|-------------|

##### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

##### Gebruiksvoorwaarden

|            |    |
|------------|----|
| Geïsoleerd | Ja |
|------------|----|

##### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 | 0,12 kA |
|---------------------------------------------------------|---------|

##### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 3,70 W |
|----------------------------------|--------|

##### Afmetingen

|        |        |
|--------|--------|
| Hoogte | 150 mm |
|--------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 39 mm |
|---------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Diepte | 72,5 mm |
|--------|---------|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
|--------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|