



EPN503

**Impulsrelä, 1 NO+ 1NC 16 A AC-7a och med en spölsänning på 48V AC.**

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Märkström                         | 16 A |
| Stand-by förbrukning              | 6 mA |
| Acceptabel märkdriftström vid AC1 | 16 A |

##### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

##### Anslutning

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Anslutningstyp       | 1NC+1NO                  |
| Area flexibel ledare | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Area solid ledare    | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Antal anslutningar   | 2                        |

##### Spänning

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Styrspänning AC                            | 48 - 48 V   |
| Styrspänning DC                            | 24 - 24 V   |
| Styrspänning 2                             | 24 - 24 V   |
| Styrspänning 1                             | 48 - 48 V   |
| Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub> | 250 V       |
| Märkdriftspänning U <sub>e</sub>           | 250 - 250 V |

##### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Användningsförhållanden

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperatur                | -5 - 40 °C  |
| Förvarings-/transporttemperatur | -40 - 80 °C |

##### Anslutning

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anslutningstyp | Skruvterminal |
|----------------|---------------|

##### Ström

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 1,20 W |
| Absorberad startström                      | 25 VA  |

##### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 83 mm    |
| Bredd | 17,50 mm |
| Djup  | 63 mm    |

##### Belysning

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. lysrörsbelastning                       | 800 VA |
| Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad | 900 VA |

##### Utrustning

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Antal slutande kontakter | 1 |
| Antal NC-kontakter       | 1 |

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

