



EPN503

### Télerupteur 10+1F 48V

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Courant assigné nominal         | 16 A |
| Courant de repos                | 6 mA |
| Courant assigné d'emploi en AC1 | 16 A |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Raccordement

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Type de contacts                        | 10+1F                    |
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Nombre de contacts                      | 2                        |

##### Tension

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Tension circuit de commande en CA | 48 - 48 V   |
| Tension circuit de commande en CC | 24 - 24 V   |
| Tension de commande 2             | 24 - 24 V   |
| Tension de commande 1             | 48 - 48 V   |
| Tension assignée d'isolement      | 250 V       |
| Tension assignée d'emploi Ue      | 250 - 250 V |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -5 - 40 °C  |
| Température de stockage/transport | -40 - 80 °C |

##### Connectivité

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Type de raccordement | Borne à vis |
|----------------------|-------------|

##### Puissance

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 1,20 W |
| Consommation à l'appel            | 25 VA  |

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 83 mm    |
| Largeur    | 17,50 mm |
| Profondeur | 63 mm    |

##### Éclairage

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Charge max. de lampe fluorescente                            | 800 VA |
| Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle | 900 VA |

##### Équipement

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nombre de contacts NO | 1 |
| Nombre de contacts NC | 1 |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

