



HMJ630GR

Автоматичний вимикач h3, x630, In=630A, 3п, 50kA, LSnl

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	630 A
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Ics за 230 В AC IEC 60947-2	85 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Ics за 240 В AC IEC 60947-2	85 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Ics за 400 В AC IEC 60947-2	50 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Ics за 415 В AC IEC 60947-2	50 kA
Розривна потужність 1 полюс з AC 230 В IEC 60947-2	10 kA
Розривна потужність 1 полюс з AC 400 В IEC 60947-2	10 kA

Архітектура

Кількість полюсів	3
Елемент керування/функціонування	Перемикач
Тип конструкції пристрою	Фіксований вбудований
Нейтральне положення	Без нейтралі

Спрацьовування

Час відгуку під час відкриття	10 ms
-------------------------------	-------

Електричний струм

Номинальна ємність вимкнення для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	85 kA
Номинальна ємність вимкнення для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-2	50 kA
Номинальний струм за 10°C згідно з IEC 60947	630 A
Номинальний струм за 15°C згідно з IEC 60947	630 A
Номинальний струм за 20°C згідно з IEC 60947	630 A
Номинальний струм за 25°C згідно з IEC 60947	630 A
Номинальний струм за 30°C згідно з IEC 60947	630 A
Номинальний струм за 35°C згідно з IEC 60947	630 A
Номинальний струм за 40°C згідно з IEC 60947	630 A
Номинальний струм за 45°C згідно з IEC 60947	630 A
Номинальний струм за 50°C згідно з IEC 60947	630 A
Номинальний струм за 55°C згідно з IEC 60947	630 A
Номинальний струм за 60°C згідно з IEC 60947	622 A
Номинальний струм за 65°C згідно з IEC 60947	570 A
Номинальний струм за 70°C згідно з IEC 60947	510 A

Налаштування

Налаштування струму Ir1 за допомогою регулювального диска	250 A 300 A 350 A 370 A 400 A 500 A 600 A 630 A
Діапазон регулювання затримки відключення короткого замикання	375 - 6300 A

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Установлення, монтаж

Номинальний момент затягування	18 - 18 Nm
Положення для монтажу/підключення	Перед

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	8000 V
Номінальна напруга ізоляції U_i	800 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	220 - 415 V

Функції

Розчіплювач	LSNI
-------------	------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	119 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	39,6 W

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт	0
Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт	0
Кількість допоміжних контактів, НВ контакт	0

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Клема
---------------------	-------

Розміри

Висота	260 mm
--------	--------

Кабель

Матеріал кабелю	Мідь Алюміній
-----------------	------------------

Розміри

Ширина	140 mm
Глибина	150 mm

Елементи керування та індикатори

Мотор привід інтегрований	Ні
---------------------------	----

Сумісність

Підходить для рейки DIN	Ні
Сумісність з RDC AOB	Так
Підходить для розподільчого щита	Так

Електроживлення

Джерело живлення для позиціонування	Двонаправлений
-------------------------------------	----------------

Електричний захист

Захист від перевантажень на тривалий час (ltd): затримка (tr)	5 s
Захист на короткий час (std): струм (Isd)	1,5
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
Короткочасний захист (std): затримка (tsd)	100 ms
Миттєвий захист (li): коефіцієнт налаштування шкали	1

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----