



SVS312B



### Bouton poussoir 1F accrochage QCPB

#### Caractéristiques techniques

##### Equipement

Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de contacts à ouverture	0
Nombre de contacts à fermeture	1
Avec lampe de signalisation	No

##### Courant électrique

Courant de contact momentané	16 A
Courant assigné nominal	16 A

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	66 mm

##### Tension

Tension nominale d'isolement Ui	250 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

#### Illustrations | dessins

