



SM401

## Digital Amperemeter 0-400A AC

### Tekniska egenskaper

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 4 |
|---------------|---|

#### Mått

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ström mätområde | 0 - 400 A |
|-----------------|-----------|

#### Användningsförhållanden

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperatur                | -10 - 55 °C |
| Förvarings-/transporttemperatur | -40 - 70 °C |

#### Anslutning

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Area flexibel ledare | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Area solid ledare    | 10 mm <sup>2</sup> |

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 85 mm |
| Bredd | 70 mm |
| Djup  | 54 mm |

#### Mått

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Typ av mätinstrument | Digital |
|----------------------|---------|

#### Ström

|                      |      |
|----------------------|------|
| Energiförbrukning VA | 1 VA |
|----------------------|------|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Installation, montering

|           |           |
|-----------|-----------|
| Montering | DIN-skena |
|-----------|-----------|

#### Funktioner

|                   |      |
|-------------------|------|
| Noggrannhetsklass | 0.01 |
|-------------------|------|

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 45 - 65 Hz |
|----------|------------|

#### Ström

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 1 W |
|--------------------------------------------|-----|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|