



SPA931

Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 4P, TNS/TT, signalni kontakt

Tehničke karakteristike

Električna struja

Maks. pražnjenje (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

Mrežna konfiguracija

Vrsta mreže TN-S
TT

Električna struja

Maks. uređaj za prenaponsku zaštitu, paralelni priključak (osigurač) 160 A

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Električna struja

Imulsna struja I_{imp} (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE 12,5 kA
50 kA

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom Da

Kapacitet

Broj modula 4

Napon

Razina naponske zaštite U_p prema standardu IEC 61643-1 1,20 kV
Kontinuirani radni napon U_C u skladu sa standardom IEC 61643-1 335 V
Nazivni radni napon U_e 240 - 415 V
Razina naponske zaštite U_p L-N/PEN IEC 61643-11 1,2 kV

Arhitektura

Broj polova 4

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -40 - 80 °C

Dimenzije

Visina 98,7 mm
Širina 71,20 mm
Dubina 77,50 mm

Kontrole i indikatori

Sa indikacijskom lampicom Da

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643 T1
T2

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment 3 - 4,5 Nm

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče 1,5 - 25,0 mm²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče 1,5 - 35,0 mm²
Presjek signalnog kontakta 0,4 - 1,5 mm²

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da