



SPA931

### Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 4P, TNS/TT, signalni kontakt

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Maks. pražnjenje (I<sub>max</sub>) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

##### Mrežna konfiguracija

Vrsta mreže TN-S  
TT

##### Električna struja

Maks. uređaj za prenaponsku zaštitu, paralelni priključak (osigurač) 160 A

##### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

##### Električna struja

Imulsna struja I<sub>imp</sub> (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE 12,5 kA  
50 kA

##### Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom Da

##### Kapacitet

Broj modula 4

##### Napon

Razina naponske zaštite U<sub>p</sub> prema standardu IEC 61643-1 1,20 kV  
Kontinuirani radni napon U<sub>C</sub> u skladu sa standardom IEC 61643-1 335 V  
Nazivni radni napon U<sub>e</sub> 240 - 415 V  
Razina naponske zaštite U<sub>p</sub> L-N/PEN IEC 61643-11 1,2 kV

##### Arhitektura

Broj polova 4

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -40 - 80 °C

##### Dimenzije

Visina 98,7 mm  
Širina 71,20 mm  
Dubina 77,50 mm

##### Kontrole i indikatori

Sa indikacijskom lampicom Da

##### Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643 T1  
T2

##### Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment 3 - 4,5 Nm

##### Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče 1,5 - 25,0 mm<sup>2</sup>  
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče 1,5 - 35,0 mm<sup>2</sup>  
Presjek signalnog kontakta 0,4 - 1,5 mm<sup>2</sup>

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |