



SPA911

SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5 con contatto ausiliario

Caratteristiche tecniche

Corrente

Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TN-S
TT

Corrente

Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile) 160 A

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Corrente

Corrente di impulso da fulmine I_{imp} (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE 12,5 kA
25 kA

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto Sì

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Condizioni di impiego

Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1 1,20 kV
Tensione operativa continua U_c secondo IEC 61643-1 335 V
Tensione nominale d'impiego CA 240 - 415 V
Livello di tensione U_p L-N/PEN IEC 61643-11 1,2 kV

Architettura

Numero di poli 2

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

Serie

Altezza 89,80 mm
Larghezza 35,60 mm
Profondità 77,50 mm

Controlli e indicatori

Con spia luminosa Sì

Normative

Classe di requisiti IEC 61643 T1
T2

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 3 - 4,5 Nm

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili 1,5 - 25,0 mm²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi 1,5 - 35,0 mm²
Sezione contatto di segnale 0,4 - 1,5 mm²

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si