



SPA931

Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1,2kV TN-S TT +дод.контакт

Технічні характеристики

Електричний струм

Максимальний розряд (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

Конфігурація мережі

Тип мережі TN-S
TT

Електричний струм

Пристрій захисту від перевантаження по струму, паралельне підключення (запобіжник) 160 A

Імпульсний струм блискавки Iimp (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 12,5 kA
50 kA

Ємність

Кількість модулів 4

Напруга

Рівень захисту від напруги Ur згідно з IEC 61643-1 1,20 kV

Безперервна робоча напруга Uc згідно з IEC 61643-1 335 V

Номинальна робоча напруга змінного струму 240 - 415 V

Рівень напруги Ur L-N/PEN згідно з IEC 61643-1 1,2 kV

Архітектура

Кількість полюсів 4

Умови використання

Робоча температура -40 - 80 °C

Розміри

Висота 98,7 mm

Ширина 71,20 mm

Глибина 77,50 mm

Стандарти

Клас вимог IEC 61643 T1
T2

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування 3 - 4,5 Nm

Під'єднання

Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників 1,5 - 25,0 mm²

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем 1,5 - 35,0 mm²

Сигнальний контакт поперечного перерізу 0,4 - 1,5 mm²

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Sustainability

Без галогену Yes

Відповідність REACH Yes

Відповідність RoHS Yes