



SPA911

Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 2P, TNS/TT, signalni kontakt

Tehničke karakteristike

Električna struja

Maks. pražnjenje (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
---	-------

Mrežna konfiguracija

Vrsta mreže	TN-S TT
-------------	------------

Električna struja

Maks. uređaj za prenaponsku zaštitu, paralelni priključak (osigurač)	160 A
--	-------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Električna struja

Imulsna struja I _{imp} (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE	12,5 kA 25 kA
---	------------------

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom	Da
-----------------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Napon

Razina naponske zaštite U _p prema standardu IEC 61643-1	1,20 kV
Kontinuirani radni napon U _C u skladu sa standardom IEC 61643-1	335 V
Nazivni radni napon U _e	240 - 415 V
Razina naponske zaštite U _p L-N/PEN IEC 61643-11	1,2 kV

Arhitektura

Broj polova	2
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 80 °C
-------------------	-------------

Dimenzije

Visina	89,80 mm
Širina	35,60 mm
Dubina	77,50 mm

Kontrole i indikatori

Sa indikacijskom lampicom	Da
---------------------------	----

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643	T1 T2
--------------------------	----------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	3 - 4,5 Nm
------------------------	------------

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	1,5 - 25,0 mm ²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	1,5 - 35,0 mm ²
Presjek signalnog kontakta	0,4 - 1,5 mm ²

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da