



SPA930

Kombinovaný svodič přepětí (MOV) T1+T2, limp 12,5/37,5 kA (10/350), 3P se sig.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

Konfigurace sítě

Typ sítě TN-C

Elektrický proud

Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka) 160 A

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Elektrický proud

Impulsní proud blesku limp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 12,5 kA
37,5 kA

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem Ano

Kapacita

Počet modulů 3

Napětí

Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-1 1,20 kV

Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1 335 V

Provozní napětí AC 240 - 415 V

Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-1 1,2 kV

Architektura

Počet pólů 3

Podmínky použití

Provozní teplota -40 - 80 °C

Rozměry

Výška 89,80 mm

Šířka 53,40 mm

Hloubka 77,50 mm

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou Ano

Normy

Třída požadavků IEC 61643 T1
T2

Připojení

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče 1,5 - 25,0 mm²

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče 1,5 - 35,0 mm²

Průřez signálního kontaktu 0,4 - 1,5 mm²

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano