



SPA911

Kombiöverspänningsskydd Typ 1 + Typ 2 2-poligt, TN-S 12,5kA kont

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	50 kA
--	-------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-S TT
------------	------------

Elektrisk ström

Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)	160 A
---	-------

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Elektrisk ström

Bliximpulsström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA 25 kA
---	------------------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Spänning

Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	1,20 kV
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	335 V
Märkdriftspänning Ue	240 - 415 V
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-11	1,2 kV

Arkitektur

Antal poler	2
-------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	89,80 mm
Bredd	35,60 mm
Djup	77,50 mm

Kontroller och indikatorer

Med indikeringslampa	Ja
----------------------	----

Standarder

Kravklass IEC 61643	T1 T2
---------------------	----------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	3 - 4,5 Nm
-----------------------------	------------

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1,5 - 25,0 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 35,0 mm ²
Anslutningsarea signalkontakt	0,4 - 1,5 mm ²

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja