



SPA930

Kombiöverspänningsskydd Typ 1 + Typ 2 TNC 12,5kA kontakt

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE 50 kA

Nätverkskonfiguration

Typ av nät TN-C

Elektrisk ström

Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring) 160 A

Anslutning

Anslutningstyp Skruvterminal

Elektrisk ström

Blixtimpulsström I_{imp} (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 12,5 kA
37,5 kA

Utrustning

Med fjärrkontakt Ja

Kapacitet

Antal moduler 3

Spänning

Spänningsskyddsnivå U_p enligt IEC 61643-1 1,20 kV

Kontinuerlig driftspänning U_c enligt IEC 61643-1 335 V

Märkdriftspänning U_e 240 - 415 V

Spänningsnivå U_p L-N/PEN IEC 61643-11 1,2 kV

Arkitektur

Antal poler 3

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -40 - 80 °C

Dimensioner

Höjd 89,80 mm

Bredd 53,40 mm

Djup 77,50 mm

Kontroller och indikatorer

Med indikeringslampa Ja

Standarder

Kravklass IEC 61643 T1
T2

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare 1,5 - 25,0 mm²

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare 1,5 - 35,0 mm²

Anslutningsarea signalkontakt 0,4 - 1,5 mm²

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja