



SPA930

Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P 37,5kA 1,2kV TN-C +дод.контакт

Технічні характеристики

Електричний струм

Максимальний розряд (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
---	-------

Конфігурація мережі

Тип мережі	TN-C
------------	------

Електричний струм

Пристрій захисту від перевантаження по струму, паралельне підключення (запобіжник)	160 A
Імпульсний струм блискавки Iimp (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA 37,5 kA

Ємність

Кількість модулів	3
-------------------	---

Напруга

Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-1	1,20 kV
Безперервна робоча напруга Uc згідно з IEC 61643-1	335 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	240 - 415 V
Рівень напруги Up L-N/PEN згідно з IEC 61643-11	1,2 kV

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Умови використання

Робоча температура	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Розміри

Висота	89,80 mm
Ширина	53,40 mm
Глибина	77,50 mm

Стандарти

Клас вимог IEC 61643	T1 T2
----------------------	----------

Під'єднання

Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1,5 - 25,0 mm ²
З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1,5 - 35,0 mm ²
Сигнальний контакт поперечного перерізу	0,4 - 1,5 mm ²

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes