



SPA931

Kombinovaný svodič přepětí (MOV) T1+T2, limp 12,5/50 kA (10/350), (3+1) se sig.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Maximální vybití (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
---	-------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN-S TT
----------	------------

Elektrický proud

Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)	160 A
---	-------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Elektrický proud

Impulsní proud blesku limp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA 50 kA
---	------------------

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ano
--------------------------------------	-----

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Napětí

Úroveň napětové ochrany Up podle IEC 61643-1	1,20 kV
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1	335 V
Provozní napětí AC	240 - 415 V
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11	1,2 kV

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	98,7 mm
Šířka	71,20 mm
Hloubka	77,50 mm

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou	Ano
--------------	-----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	3 - 4,5 Nm
----------------------------	------------

Připojení

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1,5 - 25,0 mm ²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	1,5 - 35,0 mm ²
Průřez signálního kontaktu	0,4 - 1,5 mm ²

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano