



SPA930

Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 3P, TNS/TT, signalni kontakt

Tehničke karakteristike

Električna struja

Maks. pražnjenje (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

Mrežna konfiguracija

Vrsta mreže TN-C

Električna struja

Maks. uređaj za prenaponsku zaštitu, paralelni priključak (osigurač) 160 A

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Električna struja

Imulsna struja Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE 12,5 kA
37,5 kA

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom Da

Kapacitet

Broj modula 3

Napon

Razina naponske zaštite Up prema standardu IEC 61643-1 1,20 kV

Kontinuirani radni napon UC u skladu sa standardom IEC 61643-1 335 V

Nazivni radni napon Ue 240 - 415 V

Razina naponske zaštite Up L-N/PEN IEC 61643-11 1,2 kV

Arhitektura

Broj polova 3

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -40 - 80 °C

Dimenzije

Visina 89,80 mm

Širina 53,40 mm

Dubina 77,50 mm

Kontrole i indikatori

Sa indikacijskom lampicom Da

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643 T1
T2

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče 1,5 - 25,0 mm²

Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče 1,5 - 35,0 mm²

Presjek signalnog kontakta 0,4 - 1,5 mm²

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da