



HIB425M

Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 250A

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	380 - 415 V
---	-------------

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom I _N	250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc} mit gl-gG Sicherung	50 kA

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	164000 W
---	----------

Architektur

Polanzahl	4
Gerätebauform	Festeinbau

Kompatibilität

Geeignet für DIN Schiene	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Ja

Installation, Montage

Montage auf	Montageplatte
-------------	---------------