




BDH380E

### Bloco dif. 3P 125A 30mA tipo A HI 6M

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Corrente nominal                                           | 125 A |
| Corrente de funcionamento residual nominal I <sub>dn</sub> | 30 mA |

##### Arquitetura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 3 |
|-----------------|---|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

##### Instalação, montagem

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Binário de aperto nominal | 3,50 - 3,50 Nm |
|---------------------------|----------------|

##### Potência

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Potência total dissipada em IN | 11,25 W |
|--------------------------------|---------|

##### Endurância

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| N.º de manobras mecânicas           | 7000 |
| N.º de manobras elétricas em ciclos | 1000 |

##### Tensão

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Tensão nominal de isolamento U <sub>i</sub>               | 500 V  |
| Tensão nominal de resistência a impulsos U <sub>imp</sub> | 6000 V |

##### Segurança

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Tipo de corrente residual | A HI |
|---------------------------|------|

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 6 |
|-------------------|---|

##### Conetividade

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo de ligações                                           | Terminal de parafuso |
| Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares | Bornes alinhados     |

##### Dimensões

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura       | 103 mm |
| Largura      | 187 mm |
| Profundidade | 69 mm  |

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|

Imagens e esquemas

