



BDH380E

Bloco dif. 3P 125A 30mA tipo A HI 6M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
Corrente de funcionamento residual nominal Idn	30 mA

Arquitetura

Número de polos	3
-----------------	---

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	3,50 - 3,50 Nm
---------------------------	----------------

Potência

Potência total dissipada em IN	11,25 W
--------------------------------	---------

Endurância

N.º de manobras mecânicas	7000
N.º de manobras elétricas em ciclos	1000

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V

Índice de proteção

Tipo de corrente residual	A HI
---------------------------	------

Capacidade

Número de módulos	6
-------------------	---

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados

Dimensões

Altura	103 mm
Largura	187 mm
Profundidade	69 mm

Imagens e esquemas

