




3031

Vippomkopplare OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 AX (100W LED (SBL))
------------------	------------------------

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Material	Metall Plast
----------	-----------------

Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

Anslutning

Typ av montering	Klor
------------------	------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Dimensioner

Dimensioner	70.80 x 70.80 mm
Inbyggnadsdjup	31 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vipa
---------------------	------------

Elektrisk ström

Märkström	10 A
-----------	------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
---------------------------	-------------------

Text

Utförande	Med klor För skruvfästning
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	FRÅN