




3032

Interruptor bipolar, 10AX 250V

Características técnicas

Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))

Instalação, montagem

Montagem

Encastrar

Tensão

Tensão nominal

250 V

Materiais

Acabamento

Mate

Material

Metal
Plástico

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem com garras

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

1

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

Segurança

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK07

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla simples

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Texto

Modo de instalação

Com garras de expansão

Tipo de ligação

Com terminais de encaixe

Iluminação

Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação

Com posição neutra predefinida
Interruptor de 2 polos

Sustentabilidade

Livre de halógeno

Sim

Conformidade RoHs

Sim