



VDR12129005

Verschlussdeckel R12 rund 306mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen

Ja

Mit Bodenbelagsaussparung

Ja

Abmessungen

Einbautiefe

62 mm

Einbaudurchmesser

306 mm

Außendurchmesser

325 mm

Tiefe der Bodenbelagsaussparung

12 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)

R12

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen

Ja

Geeignet für Betoninstallation

Ja

Geeignet für Außenbereich

Nein

Geeignet für Doppelbodeneinbau

Ja

Geeignet für Feuchtreinigung

Nein

Anleitung

Bodenpflege

Trocken

Werkstoff

Werkstoff

Polyamid (PA)

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)

5 kN

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel

Polyamid (PA)

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche

3 kN

Abdeckung, Tür

Deckelausführung

Ohne Deckel

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal

Ja

Texte

Kabelauslass

Ohne Kabelauslass im Deckel

Werkstoff

Farbe

Tiefschwarz

RAL Nummer

9005

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen

0

Anzahl der Steckdosen SCHUKO

0

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher

0

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Stoßfestigkeit IK

IK08

Schutzart IP im ungenutzten Zustand

IP30

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

