Productdatablad
HW2M425DB

HW2M425DB

Air Circuit Breaker HW2 55 kA 2500 A 4P Drawout for sentinel TU

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	2500 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	55 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	55 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	55 kA

Levensduur	
Elektrische levensduur in aantal cycli	8000
Maximale aantal mechanische schakelingen	25000

Spanning	
Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
Type voeding	AC

Weerstand	
Inwendige weerstand	16 µΩ

Uitvoering	
Aantal polen	4
Aantal beveiligde polen	4
Uitvoering component	Uitrijbaar
Pooltype	4P4D N:0/50/100/200%

Afschakeling	
Responstijd bij sluiten	50 ms

Vermogen	
Totaal vermogensverlies onder IN	359,40 W

Duurzaamheid	
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja