



HNS100DC

Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 100A 40kA CTC

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	100 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2	40 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2	50 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2	50 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2	40 kA
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947	124,30 A
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947	121,50 A
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947	118,70 A
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947	115,80 A
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947	112,80 A
Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 60947	109,70 A
Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 60947	106,60 A
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947	103,30 A
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947	100 A
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947	96,50 A
Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 60947	93 A
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947	89,20 A
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947	85,30 A

Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Knebel
Gerätebauform	Festeinbau
Position Neutralleiter	ohne Neutralleiter

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8000 V
Isolationsspannung Ui	800 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	220 - 690 V

Funktionen

Auslöseeinheit	TM A/A
----------------	--------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	20,10 W
---------------------------------------	---------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	100000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	40000

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 - 70 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 - 95 mm ²

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Einstellungen	
Einstellbereich thermischer Auslöser xIn	0,63
	0,8
	1
Kabel	
Werkstoff Kabel	Kupfer
Kompatibilität	
Geeignet für Fl-Block	Nein
Geeignet für DIN Schiene	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Ja
Abmessungen	
Abmessungen	130 x 90 mm
Höhe	130 mm
Breite	90 mm
Tiefe	97 mm
Installation, Montage	
Einbau-/Anschlussort	Vorne
Nominales Drehmoment	6 - 6 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	6 - 6 Nm
Nominales Drehmoment Obere Klemme	6 - 6 Nm
Elektrischer Schutz	
Kurzschlusschutz (II): momentaner Einstellkoeffizient	6
	8
	10
	12
Nachhaltigkeit	
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja