



HFD463

Inter. secciona. fusível 4x630A (NH3)

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 630 A |
|------------------|-------|

#### Arquitetura

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Número de polos          | 4                                 |
| Tipo de órgão de comando | Controlo rotativo remoto na porta |

#### Tensão

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Tensão nominal de isolamento Ui | 1000 V |
|---------------------------------|--------|

#### Potência

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Potência total dissipada em IN | 488 W |
|--------------------------------|-------|

#### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP00 |
|-----------------------|------|

#### Fusível

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Dimensão do fusível | NH3 |
|---------------------|-----|

#### Dimensões

|         |        |
|---------|--------|
| Altura  | 300 mm |
| Largura | 458 mm |

#### Potência

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Potência dissipada por polo                          | 122 W    |
| Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 | 414000 W |

#### Tampa, porta

|            |     |
|------------|-----|
| Bloqueável | Sim |
|------------|-----|

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |