



SM601

Amperomierz cyfrowy przekładnikowy 0-600A

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Pomiar

Zakres pomiarowy prądu	0 - 600 A
------------------------	-----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 70 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	10 mm ²

Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	54 mm

Pomiar

Typ urządzenia pomiarowego	Cyfrowy
----------------------------	---------

Moc

Pobór mocy VA	1 VA
---------------	------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Funkcje

Klasa dokładności	0.01
-------------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	45 - 65 Hz
---------------	------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,10 W
--	--------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak